



EUD100



Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Déclenchements

Temporisation maximum admissible	10 s
----------------------------------	------

Dimensions

Hauteur	87 mm
Largeur	17.50 mm
Profondeur	65 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui