




EUD100



Przełącznik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 1xNO/NC

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Wyzwalanie

Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 10 s

Wymiary

Wysokość 87 mm

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 65 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak