




EUD100



### Spänningskontrollrelä, fasövervakning, inställbar, återstart 1P+N/3P(N) 1 V

#### Tekniska egenskaper

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

##### Utlösning

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Max. tillåten fördröjningstid | 10 s |
|-------------------------------|------|

##### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 87 mm    |
| Bredd | 17,50 mm |
| Djup  | 65 mm    |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |