



504101

Imp.dr. maakcontact, Isopanzer IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	56 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Verlichting	Te verlichten met glim- en gloeilamp Met glimlamp-element voor wipschakelaar en wipimpulsdrukker bestelnr. 1615 Voor verlichtings- en controlecircuit
Aansluitwijze	Met steekklemmen