



504101

Tlačítko, řazení 1/0, 2 oddělené sig. kontakty, nástěnné, ISO-Panzer, šedá/žlutá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	75 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	56 mm

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
-----------------	------

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Pro přišroubování
Osvětlení	Možnost osvětlení doutnavkovým a žárovkovým kompletem S doutnavkovým kompletem pro kolébkový spínač a kolébkové tlačítko obj. č. 1615 Pro osvětlení a kontrolní obvod
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami