



EUC100



Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct of via CT's (5 A) 1P+N, 1W

Technische karakteristieken

Stroomvoorziening

Voedingsspanning 230 VAC

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Afmetingen

Hoogte 87 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 65 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja