




EUC100



Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct of via CT's (5 A) 1P+N, 1W

Technische eigenschappen

Voeding

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	87 mm
--------	-------

Breedte	17,50 mm
---------	----------

Diepte	65 mm
--------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----