



EUC100



## ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1P+N 10A, 1NO

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

#### Διαστάσεις

Ύψος 87 mm

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 65 mm

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι