




EUC100



ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1P+N 10A, 1NO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
------------------	----------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Ύψος	87 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	65 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι