




383800



Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
---------------------	------------------

Antal poler	2
-------------	---

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Höjd	71 mm
------	-------

Bredd	42 mm
-------	-------

Djup	42 mm
------	-------

Inbyggnadsdjup	32 mm
----------------	-------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Antal tryckknappar	Gruppsyckknapp
--------------------	----------------

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	Med klor
-----------	----------

Brytare läge	Med neutralläge
--------------	-----------------

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------