



EUU200



Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 2 contacts inverseurs

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 55 °C

Température de stockage/transport

-25 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 4 mm²

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

3N, 400/230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Déclenchements

Temporisation off maximum admissible

0,20 s

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1,20 W

Dimensions

Hauteur

87 mm

Largeur

35 mm

Profondeur

65 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui