



EEU200



Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	2.5 - 4 mm ²

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	3N, 400/230 V
-----------------	---------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Spouštění

Max. povolená doba zpoždění vypnutí	0,20 s
-------------------------------------	--------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,20 W
--	--------

Rozměry

Výška	87 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	65 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano