



EUU200



### Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 2 перекид.контакт

#### Технічні характеристики

##### Ємність

Кількість модулів 2

##### Умови використання

Робоча температура -25 - 55 °C

Температура зберігання / транспортування -25 - 70 °C

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Поперечний переріз жорсткого провідника 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Електроживлення

Напруга живлення 3P, 400/230 В

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Спрацьовування

Максимально допустимий час затримки вимикання 0,20 s

##### Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 1,20 W

##### Розміри

Висота 87 mm

Ширина 35 mm

Глибина 65 mm

##### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так