




EUV200



Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 2 перекид.контакт

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів 2

Умови використання

Робоча температура -25 - 55 °C

Температура зберігання / транспортування -25 - 70 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1.5 - 2.5 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 2.5 - 4 mm²

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Спрацьовування

Максимально допустимий час затримки вимикання 0,20 s

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 1,20 W

Розміри

Висота 87 mm

Ширина 35 mm

Глибина 65 mm

Sustainability

Без галогену Yes

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes