



EE851



**Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Detectie**

Detectiehoek	140 - 140
Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Reikwijdte hoek horizontaal	140 - 140

**Instellingen**

Tijdvertraging	5 S - 30 Min
----------------	--------------

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Instellingen**

Aanspreekgevoeligheid aanpasbaar	Ja
----------------------------------	----

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Afmetingen**

Breedte	91 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,50 - 2,50 m
Installatiehoogte	2 - 4 m

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

**Materiaal**

Kleur	Antraciet
Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Mat

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Aanwezigheidssimulatie Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter

**Voeding**

Voedingsspanning	230 V +10 %/-15 %
------------------	-------------------

**Reikwijdte**

Maximaal reikwijdte frontaal	16 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10 m