




13303502

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet skupin spínačů	3
Počet modulů	3

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	224 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	38 mm
Počet vodorovných jednotek	3
Počet svislých jednotek	1

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Způsob montáže	S upevněním sponami/šrouby S montážním adaptérem a těsněním Pro montáž pod omítku a do dutých přiček Pro vodorovnou montáž
----------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano