



13293512

Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj: 2

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno
Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 87 mm

Širina 293,50 mm

Dubina 9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje Uspravno/Vertikalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Tekst

Način instalacije Sa adapterom za montažu i plombiranje
Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
Za vertikalnu montažu

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da