



13293512

Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj: 2

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno
Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 87 mm

Širina 293,50 mm

Dubina 9,90 mm

Broj jedinica horizontalno 1

Broj jedinica vertikalno 2

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Tekst

Način instalacije Sa adapterom za montažu i plombiranje
Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
Za vertikalnu montažu

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da