



13293512

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet skupin spínačů | 2 |
|----------------------|---|

##### Materiál

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Barva            | Polární bílá    |
| Kód RAL          | 9010            |
| Povrchová úprava | Lesklý<br>Matná |
| Materiál         | Termoplast      |
| Povrch           | Neošetřený      |

##### Rozměry

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Výška                      | 87 mm     |
| Šířka                      | 293,50 mm |
| Hloubka                    | 9,90 mm   |
| Počet vodorovných jednotek | 1         |
| Počet svislých jednotek    | 2         |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže | S montážním adaptérem a těsněním<br>Pro montáž pod omítku a do dutých příček<br>Pro svislou montáž |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |