



13293512

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
------------------	---

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	87 mm
Ширина	293,50 mm
Глибина	9,90 mm

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Вертикальний
-----------------------------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожній стіні Для вертикального монтажу
--------------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так