



13283505

Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, svijetlosiva mat, plastika

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 1 |
| Broj modula | 1 |

Materijali

| | |
|-----------------|---------------|
| Boja | Svijetlo siva |
| RAL kod | 7035 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Termoplastika |
| Obrada | Neobrađeno |

Dimenzije

| | |
|--------|-------|
| Visina | 83 mm |
| Širina | 83 mm |
| Dubina | 39 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|---|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -15 - 30 °C |
|-------------------|-------------|

Tekst

| | |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima Sa adapterom za montažu i plombiranje Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid |
|-------------------|---|