



13283505

Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, svijetlosiva mat, plastika

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	39 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima Sa adapterom za montažu i plombiranje Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
-------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da