



13283502

Afdekraam voor inbouwmontage 1-v, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal gangen | 1 |
| Aantal modules | 1 |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 83 mm |
| Diepte | 39 mm |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal Verticaal |
|-------------------------|--------------------------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------------|---|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage |
|--------------|---|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |