



13283502

### Технічні характеристики

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість секцій  | 1 |
| Кількість модулів | 1 |

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

#### Розміри

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Висота                           | 83 mm |
| Ширина                           | 83 mm |
| Глибина                          | 39 mm |
| Кількість одиниць по горизонталі | 1     |
| Кількість одиниць по вертикалі   | 1     |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK                 | IK05 |

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |