



30653565

Wip 2-voudig, berker W.1, met pijlsymbool, L=op R=neer, grijs

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

##### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 27 mm

##### Aansluiting

Type connector/steker Bajonetsluiting

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Slagvastheid IK IK05

##### Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Montage in behuizing opbouw of inbouw

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja