




13293502

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet skupin spínačů | 2 |
| Počet modulů         | 2 |

##### Materiál

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Polární bílá |
| Kód RAL          | 9010         |
| Povrchová úprava | Matná        |
| Materiál         | Termoplast   |
| Povrch           | Neošetřený   |

##### Rozměry

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Výška                      | 154 mm |
| Šířka                      | 83 mm  |
| Hloubka                    | 38 mm  |
| Počet vodorovných jednotek | 2      |
| Počet svislých jednotek    | 1      |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže | S upevněním sponami/šrouby<br>S montážním adaptérem a těsněním<br>Pro montáž pod omítku a do dutých příček<br>Pro svislou montáž |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |