



13293502

Технічні характеристики

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість секцій | 2 |
| Кількість модулів | 2 |

Матеріали

| | |
|------------------|-----------------|
| Colour | Полярна білизна |
| Код RAL | 9010 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Термопластик |
| Обробка | Необроблений |

Розміри

| | |
|---------|--------|
| Висота | 154 mm |
| Ширина | 83 mm |
| Глибина | 38 mm |

Аksesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна |
|-----------------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK05 |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Тексти

| | |
|--------------------|---|
| Режим встановлення | Із затискним/гвинтовим кріпленням З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожні стіни Для вертикального монтажу |
|--------------------|---|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |