



30763545

Wip 1-voudig, berker W.1, met labelveld, grijs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 27 mm

Aansluiting

Type connector/steker Bajonetsluiting

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Montage in behuizing opbouw of inbouw

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar
Voor verlichte wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja