



VA12CN

Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
| Montáž | Montáž na omítku |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

Výkon

| | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ | 12,50 W |
|-------------------------------------------------------|---------|

Vybavení

| | |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt | 1 |
| Počet řad v rozvaděči | 1 |
| Počet polí v šířce | 1 |
| Zámek | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

Kapacita

| | |
|----------------------------------------------|----|
| Počet modulů | 12 |
| Počet polovičních modulových svorek na liště | 24 |

Funkce

| | |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

Rozměry

| | |
|---------|----------|
| Výška | 245 mm |
| Šířka | 305 mm |
| Hloubka | 96,50 mm |

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků | 0 |

Rozměry

| | |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 12 |
|----------------------|----|

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
| Typ dveří rozvaděče | Jednokřídlé dveře |

Materiál

| | |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |

Vybavení

| | |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska | Ne |

Materiál

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ano |
|--------------------------------------|-----|

Bezpečnost

| | |
|------------------------|-----------------|
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP | IP30 |
| Typ uzamčení | Bez zámků |
| Test žhavicím drátem | 750 °C |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Třída ochrany s dveřmi | IP30 |
|------------------------|------|

Udržitelnost

| | |
|----------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
|----------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|
