



VA12CN

### Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

##### Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	12,50 W
---	---------

##### Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	12
Кількість півмодулів терміналів на рейці	24

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	245 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

##### Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Так
----------------------------	-----

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

---

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS

Так