




85422100



Universel-Variateur à touches 2 postes

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,20 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Principe de variation	Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect) Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Equipement

Entrée de poste secondaire	Oui
----------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----