



85422100



## Universel-Variateur à touches 2 postes

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,20 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Textes

Principe de variation	Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect) Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Avec bornes à vis

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----