



85422100



Universele tastdimmer 2-v

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 33,20 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Teksten

Dimprincipe Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Samenstelling

Ingang voor nevenunit Ja

Duurzaamheid

RoHS conform Ja