




85422100



Universele tastdimmer 2-v

Technische eigenschappen

Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

|              |          |
|--------------|----------|
| Inbouwdiepte | 32 mm    |
| Hoogte       | 71 mm    |
| Breedte      | 71 mm    |
| Diepte       | 33,20 mm |

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimprincipe   | Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)<br>Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend |
| Zekering      | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)                                                                                 |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                                                                                                                    |

Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|