




85422100



Mecanismo variador universal, 2 canais

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	33,20 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática) Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Equipamento

Entrada da subestação	Sim
-----------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----