




85422100



Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Ugrađena dubina	32 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	33,20 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Tekst

Princip dimanja	Automatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)
	Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----