




85422100

Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Dimenzije

Ugrađena dubina 32 mm

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 33,20 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Tekst

Princip dimanja Automatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)

Uključenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće

Osigurač Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da