



85422100



## Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 33,20 mm

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Texty

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)  
S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Typ připojení Se šroubovými svorkami

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano