




85422100



Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	33,20 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Texty

Princip stmívání	Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce) S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----