



85422100



Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Розміри

Вбудована глибина 32 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 33,20 mm

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Тексти

Принцип світлорегулювання Автоматичне встановлення принципу перемикачання навантаження (процес автоматичного виявлення)
Включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне наванчання

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Sustainability

Відповідність RoHS Так