



85421200

Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 33,20 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,30 W

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 250 W
Zasilanie lampy LED 250 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Pojemność

Liczba modułów 0

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)
Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestaw zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak