



85421200

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Materiál Kov  
Umělá hmota

#### Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 33,20 mm

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednoduché tlačítko

#### Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

#### Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 3 - 250 W

Výkon LED svítidla 250 W

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Kapacita

Počet modulů 0

#### Texty

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)  
S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu

Provoz a kontrola Žádné rozhraní Bluetooth

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano