




85122200



Schakelmodule 2-v, 2-draads

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
--	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	12 - 40 W
------------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Teksten

Dimprincipe	Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
Bijpost-ingang	Met 2 bijpostingen voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlakbediening
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----