




85122200



Spínací modul 2-násobný, elektronický

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Ovládací prvky a indikátory

Použitelné se senzorem pohybu	Ne
-------------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Osvětlení

Stmívatelné LED světlo 230 V	12 - 40 W
------------------------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Texty

Princip stmívání	Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
Vstup rozšiřující jednotky	Se 2 vstupy pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----