



85122200



Електронна вставка вимикача, 2-канальна

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Елементи керування та індикатори

Застосовується з датчиком руху Hi

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю 12 - 40 W

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Розміри

Вбудована глибина 32 mm

Тексти

Принцип світлорегулювання Автоматичне встановлення принципу перемикавання навантаження (процес автоматичного виявлення)

Додатковий вхід 3 2 входами блоку розширення для кнопок (НВ контакт), керування з однією поверхнею

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Sustainability

Відповідність RoHS Так