




8542110X

Universele tastdimmer standaard 1-v

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	33,20 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,30 W
-------------------------	--------

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 120 W
Vermogen LED-lamp	250 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Teksten

Dimprincipe	Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bijpost-ingang	Zonder 230 V-bijpostingen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----