




8542110X

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	33,20 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednoduché tlačítko
-----------------------	---------------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,30 W
---	--------

Osvětlení

Stmívatelné LED světlo 230 V	3 - 120 W
Výkon LED svítidla	250 W

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Texty

Princip stmívání	Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Vstup rozšiřující jednotky	Bez vstupů pro externí 230 V ovládání
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----