



TRM692G



### Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy

#### Technické vlastnosti

##### Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

##### Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Materiál

Barva Světle šedá

##### Vybavení

Se spínačem pro ruční přepínání Ano

##### Elektrický proud

Max. spínací proud 3 A

##### Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 50 °C

##### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Kapacita

Počet modulů 0

##### Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén  
Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování.  
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Typ připojení Se šroubovými svorkami - liftsystém

##### Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS Ano