



TRM692G



Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Materiál

Barva Světle šedá

Vybavení

Se spínačem pro ruční přepínání Ano

Elektrický proud

Max. spínací proud 3 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 50 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 0.5 - 1.5 mm²

Průřez plného vodiče 0.5 - 2.5 mm²

Kapacita

Počet modulů 0

Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén
Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování.
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Typ připojení Se šroubovými svorkami - liftsystem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano