



TRM692G



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 3 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 50 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 1.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 2.5 mm²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια
η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την
επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι